

Załącznik Nr 3

Dotyczy: Lampa naczolowa z ładowarką /Akumulatorowa/.

Opis lampy naczolowej Clar N 55 mm, dioda LED, wersja akumulatorowa z ładowarką

Wygodna w użyciu, bezprzewodowa - zasilana z baterii lub akumulatorów ładowanych do sieci. Zamocowane lusterka dają wyjątkowo jasne i zimne światło, w szczególności w połączeniu ze światłem diodowym.

- Opaska naczolowa w wersji z pojemnikiem na baterie i ładowarką, może być opcjonalnie ładowana dzięki 2 bateriom CR 123 A, 4 bateriom typu AAA lub 4 akumulatorom typu AAA.
- Opaska łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji.
- Proste mocowanie głowicy przy pomocy aluminiowego pokrętła.
- Lusterka o średnicy 55 mm i 100 mm, regulowane.
- Przełącznik włączenia/wyłączenia znajduje się na pojemniku na baterie.
- Biała dioda, 1 W 5500° Kelvina, 6 V lub żarówki standardowe 6 V .
- Wielkość pola zabiegowego regulowana poprzez uchwyt żarówki na lusterku.
- Praca ok. 30 min. z litowymi bateriami, ok. 90 min, z alkalicznymi bateriami typu AAA.
- Praca akumulatorów: ok. 90 min, naładowane na maksimum.
- Waga lusterka 55 mm: 200 g bez baterii, 240 g z bateriami CR 123 A, 250 g z bateriami AAA. Waga lusterka 100 mm: 267 g bez baterii, 290 g z bateriami CR 123 A, 316 g z bateriami AAA.
- Długość przewodu: 1,2 m.

CELEŃSKI ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII
I OTOLOGII
LARYNGOLOGII DZIECIECIEI
Wojewódzkiego Szpitala Pedkarnackiego
im. Janu Pawła II w Krośnie
lek. med. Tomasz Stapiński
specjalista otorynolaryngolog



[REDACTED]

